

109 Zijbevestigingsband voor CPVC-leiding



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Inclusief afgeronde randen om leidingen te beschermen

Geschikt voor gebruik met CPVC-sprinklerleiding

Inclusief bevestigingsschroeven

SPECIFICATIES

Afwerking: Pregalvanized

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Gatgrootte (HS)	A	B
1090125EG	597829	32	42.2 mm	5.8 mm	74.6 mm	58.7 mm
1090100EG	597828	25	33.7 mm	5.8 mm	66.7 mm	49.2 mm
1090150EG	597831	40	48.3 mm	5.8 mm	81 mm	63.5 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Gatgrootte(HS)	A	B
1090200EG	597832	50	60.3 mm	5.8 mm	92.1 mm	76.2 mm
1090075EG	597827	20	26.9 mm	5.8 mm	58.7 mm	42.9 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	C	Afstand tussen hangers
1090125EG	597829	30.2 mm	1.95 m Max
1090100EG	597828	30.2 mm	1.8 m Max
1090150EG	597831	30.2 mm	2.1 m Max
1090200EG	597832	30.2 mm	2.4 m Max
1090075EG	597827	30.2 mm	1.65 m Max

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

