

122-Ti/T pendelhanger aan Z gording



KENMERKEN

Met hamer vast te zetten klem compenseert hoek van gording

Biedt methode voor bevestiging stang op gording


SPECIFICATIES

Afwerking: nVent CADDY Armour

Materiaal: Verenstaal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdraadmaat (TS)	Flensdikte (FT)	B	Statische belasting
122M8Ti	174980	M8	2.8 mm Max	15 mm Min	450N
122M10Ti	175070	M10	2.8 mm Max	15 mm Min	450N
122M6Ti	174890	M6	2.8 mm Max	15 mm Min	450N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

