

Hoekverstevigingsplaat met 2-2 gaten



KENMERKEN

Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Oriëntatie	Grootte van het gat (HS)	Dikte (T)
ZWA207L	387675	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	Linkerhand	14 mm	6 mm
ZW207	313400	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	Rechterhand	14 mm	6 mm
ZWA207	387670	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	Rechterhand	14 mm	6 mm
ZWA207EG	387671		Gegalvaniseerd	Rechterhand	14 mm	

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	Schroef meegeleverd	Schroefdiamet er (Sc)	Schroeflengte (L)
ZWA207L	387675	106 mm	89 mm	Nee		
ZW207	313400	106 mm	89 mm	Ja	10 mm	25mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	Schroef meegeleverd	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
ZWA207	387670	106 mm	89 mm	Nee		
ZWA207EG	387671	105 mm	90 mm	Nee		

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

