


2000 u-kanaal bundelklem



KENMERKEN

Voor gebruik met U-profielen van de 2000 reeks

Vereist installatie per paar


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Flensdikte (FT)	A	Schroefdiameter (Sc)
2025EG	570240	Staal	Gegalvaniseerd	11 mm Max	25 mm	6

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Koppel (TQ)
2025EG	570240	30 N·m



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

