

2HPS pijpband met twee gaten



KENMERKEN

Lichte steun voor leiding

Kan direct op het horizontale of verticale vlak van constructiedelen worden bevestigd

SPECIFICATIES

Voltooien: Pregalvanized


Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Grootte van het gat (HS)	Breedte (W)	Dikte (T)
008060EG	400684	50	60.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008021EG	400679	15	21.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008034EG	400681	25	33.7 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008042EG	400682	32	42.4 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008017EG	400678	10	17.2 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008048EG	400683	40	48.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Grootte van het gat (HS)	Breedte (W)	Dikte (T)
008027EG	400680	20	26.9 mm	7 mm	20 mm	1 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

