

3000 u-Channel



KENMERKEN

U-profiel in middelzware uitvoering voor gebruik met balkklemmen uit de 3000 reeks

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalaniseerd

Materiaal: Staal


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Hoogte (H)	Breedte (W)	Dikte (T)	Grootte van het gat (HS)
3004EG	570590	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm
3003EG	570580	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	X	A	B
3004EG	570590	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm
3003EG	570580	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

