

4G24H Draai clip met 90° Rond gat



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Verschaft een bevestigingspunt voor nVent CADDY Speed Link , plafond draad of S-haken met ketting aan T-profielen

Snelle, eenvoudige en betrouwbare opdraai-installatie

Ontworpen om krassen van T-plafondprofiel te beperken

Geen gereedschap nodig voor montage

SPECIFICATIES

Materiaal: Verenstaal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Kleur	Gatgrootte (HS)	Flensdikte (FT)	Grootte T-raster
4G24H	170490	nVent CADDY Armour	Grijs	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm
4G24HWHSP25	172280	Gelakt	Wit	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Kleur	Gatgrootte(HS)	Flensdikte (FT)	Grootte T-raster
4G24HWH	170500	Gelakt	Wit	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
4G24H	170490	180N
4G24HWHSP25	172280	180N
4G24HWH	170500	180N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

