

Bout dicht buis/leidingklem



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Verliesvrije bout en ingebouwde moeren betekenen minder te hanteren en mogelijk vallende onderdelen

Combinatiekopbout werkt met sleuf-, zeskantige, #3 kruiskop- of #2 robertson-schroevendraaiers

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Type moer	Buitendiameter (OD)	Grootte van het gat (HS)
CD1B	181190	Staal	Gegalvaniseerd	Ingebouwde moer	19 - 25 mm	7.14 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)
CD1B	181190	880N	220N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

