

C-profiel, U-vormige sluitring



KENMERKEN

U-vormige omhullende sluitring

Voor gebruik met C-profielen

SPECIFICATIES

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	C	Dikte (T)	Gatgrootte (HS)
PLNE1208	588260	31 mm	30 mm	13.5 mm	2 mm	8.5 mm
PLNE010	588250	28 mm	30 mm	15 mm	2 mm	10.5 mm
PLUNI10	588290	35 mm	30 mm	10 mm	3 mm	10.5 mm
PLNE3408	588280	39 mm	30 mm	17.5 mm	3 mm	8.5 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kanaaltype
PLNE1208	588260	E0L, E0, E1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kanaaltype
PLNE010	588250	E0, E0L
PLUN110	588290	E1, E2, E2L
PLNE3408	588280	E2, E3, E4

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

