

C-EC-kabel naar veerklem



KENMERKEN

Eendelige kabel-/elektriciteitsbuis-klem met beschermzadel

Geen schroeven of bouten die kunnen vallen

Alleen een schroevendraaier of moersleutel nodig voor de installatie

Past in open zijde van strut-montageprofiel

SPECIFICATIES

Voltooien: Hot-dip gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Breedte (W)	Dikte (T)	Koppel (TQ)	A
C12EC	337600	8 - 12 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min
C16EC	337610	12 - 16 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min
C20EC	337620	16 - 20 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min
C24EC	337630	20 - 24 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min
C28EC	337640	24 - 28 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Breedte (W)	Dikte (T)	Koppel (TQ)	A
C32EC	337650	28 - 32 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min
C36EC	337660	32 - 36 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min
C40EC	337670	36 - 40 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min
C44EC	337680	40 - 44 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min
C48EC	337690	44 - 48 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min
C52EC	337700	48 - 52 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min
C56EC	337710	52 - 56 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min
C60EC	337720	56 - 60 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m	18 mm Min
C64EC	337730	60 - 64 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m	18 mm Min

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	B
C12EC	337600	10 mm Max
C16EC	337610	10 mm Max
C20EC	337620	10 mm Max
C24EC	337630	10 mm Max
C28EC	337640	10 mm Max
C32EC	337650	10 mm Max
C36EC	337660	10 mm Max
C40EC	337670	10 mm Max

Catalogusnummer	Artikelnummer	B
C44EC	337680	10 mm Max
C48EC	337690	10 mm Max
C52EC	337700	10 mm Max
C56EC	337710	10 mm Max
C60EC	337720	10 mm Max
C64EC	337730	10 mm Max

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Schroef is elektrolytisch verzinkt bij klemmen met een buitendiameter van 40 mm of kleiner.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

