

C-ES-kabel naar verticale flenskleem



KENMERKEN

Ondersteunt één kabel

Bevestiging aan balkflenzen, hoekijzers, draagbalken en andere structuurdelen

SPECIFICATIES

Voltooien: Hot-dip gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/1


Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	A	Koppel (TQ)
C12ES	337000	6 - 12 mm	43 mm	2 N·m
C16ES	337010	12 - 16 mm	43 mm	2 N·m
C20ES	337020	16 - 20 mm	43 mm	2 N·m
C24ES	337030	20 - 24 mm	43 mm	2 N·m
C28ES	337040	24 - 28 mm	43 mm	2 N·m
C32ES	337050	28 - 32 mm	43 mm	2 N·m

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	A	Koppel (TQ)
C36ES	337060	32 - 36 mm	43 mm	2 N·m
C40ES	337070	36 - 40 mm	43 mm	2 N·m
C44ES	337080	40 - 44 mm	43 mm	4 N·m
C48ES	337090	44 - 48 mm	43 mm	4 N·m
C52ES	337100	48 - 52 mm	43 mm	4 N·m
C56ES	337110	52 - 56 mm	43 mm	4 N·m
C60ES	337120	56 - 60 mm	43 mm	4 N·m
C64ES	337130	60 - 64 mm	43 mm	4 N·m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Schroef is elektrolytisch verzinkt bij klemmen met een buitendiameter van 40 mm of kleiner.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

