

Cantilever-arm met E4-kanaal



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geperforeerd, koud gerold

Achterplaat met sleuven

SPECIFICATIES

Afwerking: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal




Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)
CE420H0200EG	599935	200mm
CE420H0300EG	599950	300mm
CE420H0350EG	599960	350mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)
CE420H0450EG	599970	450mm
CE420H0550EG	599980	550mm
CE420H0650EG	599990	650mm
CE420H0800EG	599995	800mm

Dikte (T): 2 mm
E: 6 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 14 x 27 mm
C: 15.5 mm
B: 38 mm
Breedte (W): 40 mm
A: 40 mm
D: 50 mm
Hoogte (H): 120 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

