

CHK keten



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Veelzijdige niet-gelaste ketting met dubbele lus (knopen ketting)

Conform DIN 5686

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalaniseerd


Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	A	B	D	Statische belasting
CHK22K	385860	30m	28 mm	9 mm	2 mm	400N
CHK25K	385870	30m	31 mm	10 mm	2.2 mm	500N
CHK27K	385880	30m	35 mm	11 mm	2.5 mm	700N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	A	B	D	Statische belasting
CHK30K	385890	30m	39 mm	12.5 mm	2.8 mm	900N
CHK32K	385900	25m	41 mm	14 mm	3.1 mm	1200N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

