

EBC-bundelklem



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Eenvoudige montage op balkflenzen

Een doorgaand gat van 10,5 mm maakt het gebruik van M6, M8 of M10 draadstangen mogelijk om elke statische belasting tot 450N te bevestigen

Met drie M6-draadgaten om opbouwdozen rechtstreeks aan de zijkant of onderkant van de balk te bevestigen

SPECIFICATIES

Voltooien: nVent CADDY Armour

Materiaal: Spring Steel


Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Maat stang (RS)	Grootte van het gat (HS)	Flensdikte (FT)	Koppel (TQ)	Statische belasting
EBC	170380	6	10.5 mm	16 mm Max	20 N·m	450N
EBCSP25	172430	6	10.5 mm	16 mm Max	3 N·m	450N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Stelschroef moeten worden vastgezet met aanhaalmoment op de schuine kant van het I-profiel.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

