

ECN-moer voor C-kanaal E0/E0L/E1



KENMERKEN

Glijmoer voor C-profielen

SPECIFICATIES

Afwerking: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/1


Catalogusnummer	Artikelnummer	Kanaaltype	Staafmaat (RS)	Dikte (T)	A	B
E01CNM6	315370	E0, E0L, E1	6	4 mm	23 mm	14 mm
E01CNM8	315340	E0, E0L, E1	8	4 mm	23 mm	14 mm
E01CNM10	315350	E0, E0L, E1	10	4 mm	23 mm	14 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1000 N
E0L	1000 N
E1	1600 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

