

ECN-moer voor C-kanaal E5



KENMERKEN

Glijmoer voor C-profielen

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Maat stang (RS)	Dikte (T)	A
E5CN6S4	335200	Roestvrij staal 304 (en 1,4301)		6	5 mm	22 mm
E5CN6HD	335170	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	6	5 mm	22 mm
E5CN10HD	335190	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	10	6 mm	22 mm
E5CN8HD	335180	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	8	6 mm	22 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	B
E5CN6S4	335200	13 mm
E5CN6HD	335170	13 mm


Catalogusnummer	Artikelnummer	B
E5CN10HD	335190	13 mm
E5CN8HD	335180	13 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E5	2600 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

