


ESS UH-systeem voor het opbergen van borden zonder band



KENMERKEN

Bevestigde klem geschikt voor ESS ST-band voor bevestiging aan leiding

Compleet met kunststof deksel, M8-moer en twee extra schroefgaten met een diameter van 4 mm


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Schroefdiamet er (Sc)	Hoogte (H)	Breedte (W)
ESSUH	599501	Staal, Polycarbonate	Pregalvanized	8	55 mm	105 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B
ESSUH	599501	11 mm	36 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

