

FPN Universeel anker



KENMERKEN

Spreidbevestiging voor hout of vezelplaat/gipsplaat schroeven

Voor gebruik in beton, steen en cellenbeton

SPECIFICATIES

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur

Materiaal: Nylon

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter	Lengte	Diameter boorbit	Boorgatdiepte	Statische belasting 1
FPN10	570730	6 - 8 mm	50mm	10mm	60mm	1500N
FPN12	570740	8 - 10 mm	60mm	12mm	70mm	1800N

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting 2	Statische belasting 3
FPN10	570730	850N	800N
FPN12	570740	950N	800N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Raadpleeg statische belasting 1 bij het verankeren in niet-gescheurd beton C20/25. Raadpleeg statische belasting 2 bij het verankeren in massieve baksteen Mz 20. Raadpleeg statische belasting 3 bij het verankeren in massieve kalkzandsteen KS 20.

Statische belastingen worden berekend aan de hand van de maximale schroefdiameter.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

