

H-MSM Flensclip voor electrobuis/pijp, zijdelingse montage



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ondersteunt elektriciteitsbuis/pijp of kabel vanaf balkflenzen

Dichtklik-clip draait een volle 360°

Vereist enkel een hamer om te installeren

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	Flensdikte (FT)	Statische belasting
12M24SMS1	179690	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm	90N
16M24SM	173720	Verenstaal	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N
20M24SM	171720	Verenstaal	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	Flensdikte (FT)	Statische belasting
24M24SM	176690	Verenstaal	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N
32M24SM	173830	Verenstaal	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N
6M24SM	173640	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	3 - 8 mm	120N
812M24SM	160050	Verenstaal	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N
8M24SMS1	179650	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	90N
12M58SMS1	179700	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	90N
16M58SM	173730	Verenstaal	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N
20M58SM	173770	Verenstaal	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N
24M58SM	173800	Verenstaal	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N
32M58SM	173840	Verenstaal	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N
6M58SM	171980	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	120N
812M58SM	160060	Verenstaal	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N
6M912SM	173650	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	14 - 20 mm	120N
812M1318SM	160145	Verenstaal	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	120N
812M912SM	160070	Verenstaal	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N
16M912SM	173740	Verenstaal	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N
20M912SM	173780	Verenstaal	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N
24M912SM	173810	Verenstaal	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	Flensdikte (FT)	Statische belasting
8M912SMS1	179670	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	90N

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Certificeringen
12M24SMS1	179690	
16M24SM	173720	UL, cUL
20M24SM	171720	cUL, UL
24M24SM	176690	UL, cUL
32M24SM	173830	UL, cUL
6M24SM	173640	cUL, UL
812M24SM	160050	cUL, ITB, UL
8M24SMS1	179650	
12M58SMS1	179700	
16M58SM	173730	cUL, UL
20M58SM	173770	
24M58SM	173800	cUL, UL
32M58SM	173840	UL, cUL
6M58SM	171980	UL, cUL
812M58SM	160060	UL, cUL, ITB

Catalogusnummer	Artikelnummer	Certificeringen
6M912SM	173650	
812M1318SM	160145	UL, cUL
812M912SM	160070	cUL, ITB, UL
16M912SM	173740	UL, cUL
20M912SM	173780	
24M912SM	173810	cUL, UL
8M912SMS1	179670	

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

