

Flens clip, bodem montage



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geschikt om kabeldozen of lichte armaturen aan balkflenzen te bevestigen.

Met verschillende bevestigingspunten om voorraad te verminderen

Vereist enkel een hamer om te installeren

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Flensdikte (FT)	Staaftmaat (RS)	Statische belasting 1 (F1)
EM24	170050	Verenstaal	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM24S1	179720	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6	200N
EM24SP25	172170	Verenstaal	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM58	170060	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Flensdikte (FT)	Staaftmaat (RS)	Statische belasting 1 (F1)
EM58R5	191027	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM58S1	179730	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6	200N
EM58SP25	172180	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM912	170070	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N
EM912S1	179740	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6	200N
EM912SP25	175760	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N
EM1318	170075	Verenstaal	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	450N

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting 2 (F2)	Statische belasting 3 (F3)	Certificeringen
EM24	170050	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC, ITB
EM24S1	179720	110N	200N	
EM24SP25	172170	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58	170060	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC, ITB
EM58R5	191027	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58S1	179730	110N	200N	
EM58SP25	172180	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM912	170070	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC, ITB
EM912S1	179740	110N	200N	

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting 2 (F2)	Statische belasting 3 (F3)	Certificeringen
EM912SP25	175760	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM1318	170075	110N	330N	cUL, UL

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

