

Klem met hamer op flens, verticale montage met tapeind



KENMERKEN

Geschikt om kabeldozen of lichte armaturen aan balkflenzen te bevestigen.

Inclusief draadeind, voor een snelle, eenvoudige montage

Geschikt voor de meest gangbare stalen balken

Vereist enkel een hamer om te installeren

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Flensdikte (FT)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
4H24IM11	170140	Spring Staal, Staal	nVent CADDY Armour, Electro galvanized	3 - 8 mm	6	11mm
4H58IM11	170160	Spring Staal, Staal	nVent CADDY Armour, Electro galvanized	8 - 14 mm	6	11mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
4H24IM11	170140	150N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
4H58IM11	170160	150N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

