

# DIN 3567 Zware buis



## KENMERKEN

Voor hoog statische behoeften in industriële constructie

Geschikt voor vaste toepassingen

Kan op T-profiel worden gelast om een schuifelement te vormen

## SPECIFICATIES

**Materiaal:** Staal

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Afwerking          | Buitendiameter (OD) | NB/DN | Gatgrootte (HS) | Breedte (W) |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|-------|-----------------|-------------|
| DIN021HD        | 400197        | Thermisch verzinkt | 21.3 mm             | 15    | 11.5 mm         | 30 mm       |
| DIN021PL        | 400149        | Onbewerkt          | 21.3 mm             | 15    | 11.5 mm         | 30 mm       |
| DIN027HD        | 400199        | Thermisch verzinkt | 26.9 mm             | 20    | 11.5 mm         | 30 mm       |
| DIN027PL        | 400151        | Onbewerkt          | 26.9 mm             | 20    | 11.5 mm         | 30 mm       |
| DIN034HD        | 400201        | Thermisch verzinkt | 33.7 mm             | 25    | 11.5 mm         | 30 mm       |
| DIN034PL        | 400153        | Onbewerkt          | 33.7 mm             | 25    | 11.5 mm         | 30 mm       |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Afwerking          | Buitendiameter (OD) | NB/DN | Gatgrootte(HS) | Breedte (W) |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|-------|----------------|-------------|
| DIN042HD        | 400203        | Thermisch verzinkt | 42.4 mm             | 32    | 11.5 mm        | 30 mm       |
| DIN042PL        | 400155        | Onbewerkt          | 42.4 mm             | 32    | 11.5 mm        | 30 mm       |
| DIN048HD        | 400205        | Thermisch verzinkt | 48.3 mm             | 40    | 11.5 mm        | 30 mm       |
| DIN048PL        | 400157        | Onbewerkt          | 48.3 mm             | 40    | 11.5 mm        | 30 mm       |
| DIN060HD        | 400208        | Thermisch verzinkt | 60.3 mm             | 50    | 14 mm          | 40 mm       |
| DIN060PL        | 400160        | Onbewerkt          | 60.3 mm             | 50    | 14 mm          | 40 mm       |
| DIN076HD        | 400210        | Thermisch verzinkt | 76.1 mm             | 65    | 14 mm          | 40 mm       |
| DIN076PL        | 400162        | Onbewerkt          | 76.1 mm             | 65    | 14 mm          | 40 mm       |
| DIN089HD        | 400212        | Thermisch verzinkt | 88.9 mm             | 80    | 14 mm          | 40 mm       |
| DIN089PL        | 400164        | Onbewerkt          | 88.9 mm             | 80    | 14 mm          | 40 mm       |
| DIN102HD        | 400214        | Thermisch verzinkt | 102 mm              | 90    | 18 mm          | 50 mm       |
| DIN102PL        | 400166        | Onbewerkt          | 102 mm              | 90    | 18 mm          | 50 mm       |
| DIN114HD        | 400216        | Thermisch verzinkt | 114.3 mm            | 100   | 18 mm          | 50 mm       |
| DIN114PL        | 400168        | Onbewerkt          | 114.3 mm            | 100   | 18 mm          | 50 mm       |
| DIN140HD        | 400219        | Thermisch verzinkt | 139.7 mm            | 125   | 18 mm          | 50 mm       |
| DIN140PL        | 400171        | Onbewerkt          | 139.7 mm            | 125   | 18 mm          | 50 mm       |
| DIN168HD        | 400222        | Thermisch verzinkt | 168.3 mm            | 150   | 18 mm          | 50 mm       |
| DIN168PL        | 400174        | Onbewerkt          | 168.3 mm            | 150   | 18 mm          | 50 mm       |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Afwerking          | Buitendiameter (OD) | NB/DN | Gatgrootte(HS) | Breedte (W) |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|-------|----------------|-------------|
| DIN219HD        | 400225        | Thermisch verzinkt | 219.1 mm            | 200   | 18 mm          | 50 mm       |
| DIN219PL        | 400177        | Onbewerkt          | 219.1 mm            | 200   | 18 mm          | 50 mm       |
| DIN273HD        | 400229        | Thermisch verzinkt | 273 mm              | 250   | 23 mm          | 60 mm       |
| DIN273PL        | 400181        | Onbewerkt          | 273 mm              | 250   | 23 mm          | 60 mm       |
| DIN323HD        | 400233        | Thermisch verzinkt | 323.9 mm            | 300   | 23 mm          | 60 mm       |
| DIN323PL        | 400185        | Onbewerkt          | 323.9 mm            | 300   | 23 mm          | 60 mm       |
| DIN355HD        | 400234        | Thermisch verzinkt | 355.6 mm            | 350   | 23 mm          | 60 mm       |
| DIN355PL        | 400186        | Onbewerkt          | 355.6 mm            | 350   | 23 mm          | 60 mm       |
| DIN406HD        | 400236        | Thermisch verzinkt | 406.4 mm            | 400   | 27 mm          | 70 mm       |
| DIN406PL        | 400188        | Onbewerkt          | 406.4 mm            | 400   | 27 mm          | 70 mm       |
| DIN457HD        | 400238        | Thermisch verzinkt | 457 mm              | 450   | 27 mm          | 70 mm       |
| DIN457PL        | 400190        | Onbewerkt          | 457 mm              | 450   | 27 mm          | 70 mm       |
| DIN508HD        | 400239        | Thermisch verzinkt | 508 mm              | 500   | 27 mm          | 70 mm       |
| DIN508PL        | 400191        | Onbewerkt          | 508 mm              | 500   | 27 mm          | 70 mm       |
| DIN610HD        | 400241        | Thermisch verzinkt | 610 mm              | 600   | 27 mm          | 70 mm       |
| DIN610PL        | 400193        | Onbewerkt          | 610 mm              | 600   | 27 mm          | 70 mm       |

Table 2/2


| Catalogusnummer | Artikelnummer | Dikte (T) | A     |
|-----------------|---------------|-----------|-------|
| DIN021HD        | 400197        | 5 mm      | 58 mm |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Dikte (T) | A      |
|-----------------|---------------|-----------|--------|
| DIN021PL        | 400149        | 5 mm      | 58 mm  |
| DIN027HD        | 400199        | 5 mm      | 64 mm  |
| DIN027PL        | 400151        | 5 mm      | 64 mm  |
| DIN034HD        | 400201        | 5 mm      | 72 mm  |
| DIN034PL        | 400153        | 5 mm      | 72 mm  |
| DIN042HD        | 400203        | 5 mm      | 82 mm  |
| DIN042PL        | 400155        | 5 mm      | 82 mm  |
| DIN048HD        | 400205        | 5 mm      | 88 mm  |
| DIN048PL        | 400157        | 5 mm      | 88 mm  |
| DIN060HD        | 400208        | 6 mm      | 108 mm |
| DIN060PL        | 400160        | 6 mm      | 108 mm |
| DIN076HD        | 400210        | 6 mm      | 122 mm |
| DIN076PL        | 400162        | 6 mm      | 122 mm |
| DIN089HD        | 400212        | 6 mm      | 136 mm |
| DIN089PL        | 400164        | 6 mm      | 136 mm |
| DIN102HD        | 400214        | 8 mm      | 166 mm |
| DIN102PL        | 400166        | 8 mm      | 166 mm |
| DIN114HD        | 400216        | 8 mm      | 178 mm |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Dikte (T) | A      |
|-----------------|---------------|-----------|--------|
| DIN114PL        | 400168        | 8 mm      | 178 mm |
| DIN140HD        | 400219        | 8 mm      | 204 mm |
| DIN140PL        | 400171        | 8 mm      | 204 mm |
| DIN168HD        | 400222        | 8 mm      | 232 mm |
| DIN168PL        | 400174        | 8 mm      | 232 mm |
| DIN219HD        | 400225        | 8 mm      | 284 mm |
| DIN219PL        | 400177        | 8 mm      | 284 mm |
| DIN273HD        | 400229        | 8 mm      | 348 mm |
| DIN273PL        | 400181        | 8 mm      | 348 mm |
| DIN323HD        | 400233        | 8 mm      | 398 mm |
| DIN323PL        | 400185        | 8 mm      | 398 mm |
| DIN355HD        | 400234        | 8 mm      | 432 mm |
| DIN355PL        | 400186        | 8 mm      | 432 mm |
| DIN406HD        | 400236        | 10 mm     | 498 mm |
| DIN406PL        | 400188        | 10 mm     | 498 mm |
| DIN457HD        | 400238        | 10 mm     | 548 mm |
| DIN457PL        | 400190        | 10 mm     | 548 mm |
| DIN508HD        | 400239        | 10 mm     | 600 mm |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Dikte (T) | A      |
|-----------------|---------------|-----------|--------|
| DIN508PL        | 400191        | 10 mm     | 600 mm |
| DIN610HD        | 400241        | 10 mm     | 710 mm |
| DIN610PL        | 400193        | 10 mm     | 710 mm |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

