

HSC-klikclip met opening



KENMERKEN

Ter bevestiging van kabel of elektrabuis aan warmdakplaten of damwand

Snapclip voor bevestiging aan trapezoïde dakplaat

In twee verschillende standen te monteren

Past in elk gat van 6 mm of groter

SPECIFICATIES

Voltooien: nVent CADDY Armour


Materiaal: Spring Steel

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	A
HSC78	187740	7 - 8 mm	6 mm
HSC1924	186050	19 - 24 mm	6 mm
HSC89	186010	8 - 9 mm	6 mm
HSC1518	186040	15 - 18 mm	6 mm
HSC1214	186030	12 - 14 mm	6 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	A
HSC2532	186060	25 - 32 mm	6 mm
HSC910	187780	9 - 10 mm	6 mm
HSC1011	186020	10 - 11 mm	6 mm
HSC67	186000	6 - 7 mm	6 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

