

HW wigmoer voor staalplaat betonvloeren



KENMERKEN

Trapezemoer om afhangingen met draadeinden te realizeren vanaf staalplaat betonvloeren met zwaluwstaart profiel

Eenvoudig te monteren

Past in meerdere composiet vloerprofielen

SPECIFICATIES

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Staafmaat (RS)	Hoek (a)	A	B	C
PHWC6	196240	6	25 °	18 mm	9.5 mm	9.5 mm
PHWC8	196250	8	25 °	18 mm	9.5 mm	9.5 mm
HW10	187290	10	15 °	25 mm	12 mm	12 mm
HW8	187280	8	15 °	25 mm	12 mm	12 mm
HW6	187270	6	15 °	25 mm	12 mm	12 mm


Catalogusnummer	Artikelnummer	Staafmaat (RS)	Hoek (a)	A	B	C
HW12	187300	12	15 °	25 mm	16 mm	16 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
PHWC6	196240	1200N
PHWC8	196250	1700N
HW10	187290	2100N
HW8	187280	1700N
HW6	187270	1200N
HW12	187300	2100N

Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts								
Part Number		HW4	HW6	HW8	HW10	HW12	PHWC6	PHWC8
TATA	Comflor 51+	X	X	X	X	X		
	Comflor 60/75						X	X
	Comflor 80/95						X	X
	Ribdeck 80						X	X
SMD	R51+	X	X	X	X	X		
KINGSPAN	Multideck 50	X	X	X	X	X		
CMF	Metfloor 55	X	X	X	X	X		

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

