

I-Beam Attachment



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels

Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Flensdikte (FT)	Staafmaat (RS)	Hoogte (H)
CSBBC075EG	404350	Gietijzer	Gegalvaniseerd	6.4 - 19.1 mm	0.5	63.5 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)
CSBBC075EG	404350	69.9 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


Constructiebevestiging en schoor niet meegeleverd.

Draagvermogen naar UL				
Onderdeelnummer	Constructiebevestiging	Flensdikte	Diagonaalsteun	Toegestane belasting
CSBBC075	CSBUNIV050	6 - 19 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	3025 N
			CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB36CBL	3025 N
			CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
	CSBNPC12	6 - 19 mm	CSB36CBL	3025 N

Draagvermogen naar UL				
Onderdeelnummer	Constructiebevestiging	Flensdikte	Diagonaalsteun	Toegestane belasting
CSBBC075	CSBUNIV050	6 - 19 mm	DN25 - DN50 sch. 40 NPS	3025 N
			CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB36CBL	3025 N
			CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
	CSBNPC12	6 - 19 mm	CSB36CBL	3025 N

Laadvermogen volgens FM					
Ondersteuningsrichting naar de structuur	Formaat pijp	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Parallel	n.v.t.	7.210 N	7.610 N	4.490 N	4.940 N
Loodrecht	n.v.t.	5.290 N	7.470 N	5.160 N	5.690 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

