

# Licht gebruik, insteekanker



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Ideaal voor gebruik in systemen waar functiebehoud vereist is

Gereedschapsloze montage na het boren van het gat in het beton

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur

ETA goedgekeurd voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton

## SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal                          | Boorgatdiepte | Grootte van het gat (HS) | A         |
|-----------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| SCMDSN          | 800070        | Roestvrij staal 301<br>(en 1,4310) | 36mm          | 6 mm                     | 10 mm Max |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


De opgegeven boorgatdiepte is de maximale diepte en moet afhankelijk van de dikte van het produkt dat bevestigd wordt worden aangepast.

De maximale belasting per bevestigingspunt voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen kan, afhankelijk van de nationale voorschriften, lager zijn dan de goedgekeurde belasting van het anker. De regelgeving met betrekking tot goedgekeurde belastingen per bevestigingspunt zijn per desbetreffend land vastgelegd in de ETAG 001, deel 6.

Totale veiligheidsfactor volgens ETAG 001 inbegrepen ( $Y_m$  en  $Y_f$ ).

| Uittreksel uit toegestane servicevoorwaarden van ETA-16/0673 |                        |                             |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen        |                        |                             |                        |
| Onderdeelnummer                                              | Gescheurd beton C20/25 | Niet-gescheurd beton C20/25 | Standaard inbouwdiepte |
| SCMDSN                                                       | 0.032 kN               | 0.032 kN                    | 35 mm                  |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

