

MTVB-zwaartekracht wisselen met rubberen onderlegging



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Compleet met stang, moer, ring en distributieblok

Stang met schroefdraad is beveiligd tegen onbedoelde verwijdering

Goedgekeurd voor gebruik in vaste brandbeveiligingssystemen (voor leidingen tot 2 inch)

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Maat stang (RS)	Lengte (L)	Diameter boorbit	Statische belasting	Ultieme statische belasting (F)
MTVB10100	584465	10	100mm	25mm	800N	20kN

Catalogusnummer	Artikelnummer	Maat stang(RS)	Lengte (L)	Diameter boorbit	Statische belasting	Ultieme statische belasting (F)
MTVB8100	584455	8	100mm	22mm	800N	20kN
MTVB8200	584456	8	200mm	22mm	800N	20kN
MTVB10200	584466	10	200mm	25mm	800N	20kN

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Certificeringen
MTVB10100	584465	VdS G412037, FM Approved, Pipe Hanger Components
MTVB8100	584455	VdS G412037
MTVB8200	584456	VdS G412037
MTVB10200	584466	FM Approved, Pipe Hanger Components

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische Belasting geeft de aanbevolen maximumbelasting bij bevestiging aan een trapeziumvormig blad weer.

De ultieme statische belastingwaarde houdt geen rekening met de belastingkarakteristieken van het ondersteunend materiaal. De juiste veiligheidsfactor dient te worden toegevoegd aan deze belastingclassificatie.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

