

nVent-CADDY Cat HP J-Hook met T-rasterklem



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geen installatiegereedschap vereist voor basisclip

Biedt een optimale ondersteuning voor gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid, tot en met Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 en glasvezelkabel

Biedt vergeleken met de meeste andere onderbroken kabeldraagsystemen een superieure vulcapaciteit en belasting

Afgeronde randen op de j-haken zorgen voor ondersteuning van een adequate buigradius voor gegevenskabels met hoge doorvoersnelheid

Kosteneffectief alternatief voor dure kabelgoten

Voldoet aan EN 50174-2

Voldoet aan ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 en ANSI®/TIA 569

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Diameter (Ø)	Gebied	Kabelcapaciteit, categorie 5e
CAT16HPTS	181089	Staal, Spring Staal	nVent CADDY Armour, Pregalvanized	25 mm	690mm ²	20

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kabelcapaciteit, categorie 6	Kabelcapaciteit, categorie 6A	A	Statische belasting
CAT16HPTS	181089	15	10	65 mm	270N


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Extra ondersteuningsdraad vereist overeenkomstig NEC® 300.11.

Onderbroken draagsystemen moeten minimaal om de 1,5 m ondersteuning bieden, in overeenkomst met TIA 569-C.9.7.

Kabelcapaciteit is berekend op basis van een vulratio van 70%.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

