


nVent CADDY EZ riser



De nVent CADDY EZ Riser is een multifunctionele klem die is ontworpen om verticale buisstukken vast te zetten en te ondersteunen. Deze geïntegreerde oplossing kan in verschillende goedgekeurde oriëntaties worden geïnstalleerd en dient als standaard, afstandhouder of buisklem voor kleine ruimtes, die effectief als drie klemmen in één werkt. De nVent CADDY EZ Riser is een kant-en-klare oplossing voorzien van vorgeboorde draadstanggaten voor montage als afstandhouder en groeven voor eenvoudige verkleining van de beugels in ruimten waar de buisklemmen van normale grootte niet passen.

Aannemers kunnen profiteren van een vereenvoudigde materiaalhantering met een multifunctionele klem die verschillende oriëntaties mogelijk maakt en de bevestiging behoudt, zelfs wanneer de buisklemmen worden verkleind.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Er is slechts één gereedschap nodig om ze vast te draaien dankzij de getande flenskoppen

Kan tot 60% sneller worden geïnstalleerd dan standaard buisklemmen

Door de geïntegreerde tweede set boutgaten kan het geheel gemakkelijk van een buisklem in een afstandshouder worden veranderd

Het is niet nodig andere soorten onderdelen voor standaard- en kortsluitklemmen op voorraad te hebben om een volledig assortiment van vermelde onderdelen aan te bieden

Conform de Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Grootte van het gat (HS)	A	B	C
EZR0050	179225	21.3 mm	9.9 mm	215.9 mm	130.2 mm	22.2 mm
EZR0075	179226	26.7 mm	9.9 mm	228.6 mm	136.5 mm	22.2 mm
EZR0100	179227	33.4 mm	9.9 mm	228.6 mm	142.9 mm	22.2 mm
EZR0125	179228	42.2 mm	9.9 mm	241.3 mm	152.4 mm	22.2 mm
EZR0150	179229	48.3 mm	9.9 mm	250.8 mm	158.8 mm	22.2 mm
EZR0200	179230	60.3 mm	9.9 mm	260.4 mm	177.8 mm	25.4 mm
EZR0250	179231	73 mm	9.9 mm	279.4 mm	190.5 mm	25.4 mm
EZR0300	179232	88.9 mm	9.9 mm	298.5 mm	206.4 mm	25.4 mm
EZR0350	179233	101.6 mm	13.2 mm	320.7 mm	238.1 mm	31.8 mm
EZR0400	179234	114.3 mm	13.2 mm	330.2 mm	254 mm	31.8 mm
EZR0500	179235	141.3 mm	13.2 mm	368.3 mm	298.5 mm	38.1 mm
EZR0600	179236	168.3 mm	13.2 mm	406.4 mm	323.9 mm	38.1 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
EZR0050	179225	1100N
EZR0075	179226	1100N
EZR0100	179227	1100N
EZR0125	179228	1100N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
EZR0150	179229	1100N
EZR0200	179230	1100N
EZR0250	179231	1735N
EZR0300	179232	2400N
EZR0350	179233	2980N
EZR0400	179234	3600N
EZR0500	179235	5200N
EZR0600	179236	6900N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De klem is ontworpen voor stalen buizen en moet worden gemonteerd onder een leidingkoppeling of kabelschoen, waarbij de bouten met het aangegeven moment moeten worden aangedraaid.

Gebruik van een dopsleutel of schroevendraaier wordt aanbevolen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

