


nVent CADDY Macrofix Insulated M8



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie

Een kunststof ring houdt de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Langere vleugels positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid

De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer

Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1

Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E

SPECIFICATIES

Voltooiën: Gegalaniseerd

Temperatuur: -50 to 110 °C

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Maat stang (RS)	Breedte (W)
MFE015	586201	EPDM-SBR Rubber, Staal	11 - 15 mm	8	M8	20 mm
MFE019	586202	EPDM-SBR Rubber, Staal	15 - 19 mm	10	M8	20 mm
MFE025	586203	EPDM-SBR Rubber, Staal	19 - 25 mm	15	M8	20 mm
MFE031	586204	EPDM-SBR Rubber, Staal	25 - 31 mm	20	M8	20 mm
MFE037	586205	EPDM-SBR Rubber, Staal	31 - 37 mm	25	M8	20 mm
MFE044	586206	EPDM-SBR Rubber, Staal	37 - 44 mm	32	M8	20 mm
MFE050	586207	EPDM-SBR Rubber, Staal	44 - 50 mm	40	M8	20 mm
MFE058	586208	EPDM-SBR Rubber, Staal	50 - 58 mm		M8	20 mm
MFE068	586209	EPDM-SBR Rubber, Staal	58 - 68 mm	50	M8	20 mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting
MFE015	586201	1 mm	6	17mm	1000N
MFE019	586202	1 mm	6	17mm	1000N
MFE025	586203	1 mm	6	22mm	1000N
MFE031	586204	1 mm	6	22mm	1000N
MFE037	586205	1 mm	6	22mm	1000N
MFE044	586206	1 mm	6	27mm	1000N
MFE050	586207	1.25 mm	6	27mm	1500N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting
MFE058	586208	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFE068	586209	1.25 mm	6	32mm	1500N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Inlage is van EPDM-rubber.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

