

nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie

Een kunststof ring houdt de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Langere vleugels positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid

De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid

De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer

Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1

Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E

SPECIFICATIES

Temperatuur: -50 to 110 °C

Kleur: Zwart

Voltooien: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal;EPDM-SBR-rubber

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Maat stang (RS)	Breedte (W)	Dikte (T)
MFD037	586005	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD031	586004	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD044	586006	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD025	586003	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD019	586002	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD015	586001	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD068	586009	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD058	586008	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD050	586007	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD088	586011	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD078	586010	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD108	586013	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD098	586012	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD118	586014	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD160	586018	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFD170	586019	160 - 170 mm	150	M8, M10	25 mm	2 mm
MFD138	586016	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD148	586017	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm	2 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Maat stang(RS)	Breedte (W)	Dikte (T)
MFD128	586015	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD225	586022	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFD215	586021	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFD200	586020	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm
MFD319	586025	309 - 319 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFD275	586024	265 - 275 mm	250	M8, M10	30 mm	2.5 mm
MFD250	586023	239 - 250 mm		M8, M10	30 mm	2.5 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting
MFD037	586005	6	22mm	1000N
MFD031	586004	6	22mm	1000N
MFD044	586006	6	27mm	1000N
MFD025	586003	6	22mm	1000N
MFD019	586002	6	17mm	1000N
MFD015	586001	6	17mm	1000N
MFD068	586009	6	32mm	1500N
MFD058	586008	6	27mm	1500N
MFD050	586007	6	27mm	1500N
MFD088	586011	6	32mm	2000N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting
MFD078	586010	6	32mm	2000N
MFD108	586013	6	37mm	2500N
MFD098	586012	6	37mm	2500N
MFD118	586014	6	37mm	2500N
MFD160	586018	6	37mm	3200N
MFD170	586019	6	37mm	3200N
MFD138	586016	6	37mm	3000N
MFD148	586017	6	37mm	3200N
MFD128	586015	6	37mm	3000N
MFD225	586022	6	37mm	3600N
MFD215	586021	6	37mm	3600N
MFD200	586020	6	37mm	3600N
MFD319	586025	6	37mm	4000N
MFD275	586024	6	37mm	4000N
MFD250	586023	6	37mm	4000N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Inlage is van EPDM-rubber.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

