

nVent CADDY Macrofix Plus niet-geïsoleerd



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

De grotere openingshoek draagt er zorg voor dat er voldoende ruimte is om alle buizen van standaardafmeting te monteren

Het snelsluitsysteem voorkomt dat de hanger per ongeluk opengaat wanneer de buis verschuift of wordt bijgesteld

Snelsluitsysteem eenvoudig te bedienen met een enkele hand

De onderbroken draadgang zekert de borgschroef in de beugel en voorkomt dat deze loskomt tijdens de installatie

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Langere vleugels positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid

De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid

De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Maat stang (RS)	NB/DN	Breedte (W)	Dikte (T)
MFZ035	586804	29 - 35 mm	M8, M10	25	20 mm	1 mm
MFZ023	586802	19 - 23 mm	M8, M10	15	20 mm	1 mm
MFZ029	586803	23 - 29 mm	M8, M10	20	20 mm	1 mm
MFZ048	586806	41 - 48 mm	M8, M10	32	20 mm	1 mm
MFZ041	586805	35 - 41 mm	M8, M10		20 mm	1 mm
MFZ019	586801	15 - 19 mm	M8, M10	10	20 mm	1 mm
MFZ055	586807	49 - 55 mm	M8, M10	40	21 mm	1.25 mm
MFZ072	586809	62 - 72 mm	M8, M10		21 mm	1.25 mm
MFZ062	586808	54 - 62 mm	M8, M10	50	21 mm	1.25 mm
MFZ083	586810	73 - 83 mm	M8, M10	65	23 mm	1.5 mm
MFZ093	586811	83 - 93 mm	M8, M10	80	23 mm	1.5 mm
MFZ113	586813	103 - 113 mm	M8, M10		23 mm	1.75 mm
MFZ123	586814	113 - 123 mm	M8, M10	100	23 mm	1.75 mm
MFZ103	586812	93 - 103 mm	M8, M10	90	23 mm	1.75 mm
MFZ175	586819	165 - 175 mm	M8, M10	150	25 mm	2 mm
MFZ133	586815	123 - 133 mm	M8, M10		23 mm	2 mm
MFZ143	586816	133 - 143 mm	M8, M10	125	23 mm	2 mm
MFZ153	586817	143 - 153 mm	M8, M10		25 mm	2 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Buitendiameter (OD)	Maat stang(RS)	NB/DN	Breedte (W)	Dikte (T)
MFZ165	586818	155 - 165 mm	M8, M10		25 mm	2 mm
MFZ220	586821	210 - 220 mm	M8, M10	200	27 mm	2.25 mm
MFZ205	586820	195 - 205 mm	M8, M10		27 mm	2.25 mm

Table 2/2				
Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiaameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting
MFZ035	586804	6	32mm	1000N
MFZ023	586802	6	27mm	1000N
MFZ029	586803	6	32mm	1000N
MFZ048	586806	6	32mm	1000N
MFZ041	586805	6	32mm	1000N
MFZ019	586801	6	27mm	1000N
MFZ055	586807	6	32mm	1500N
MFZ072	586809	6	37mm	1500N
MFZ062	586808	6	32mm	1500N
MFZ083	586810	6	37mm	2000N
MFZ093	586811	6	37mm	2000N
MFZ113	586813	6	37mm	2500N
MFZ123	586814	6	37mm	2500N
MFZ103	586812	6	37mm	2500N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting
MFZ175	586819	6	40mm	3200N
MFZ133	586815	6	40mm	3000N
MFZ143	586816	6	40mm	3000N
MFZ153	586817	6	40mm	3200N
MFZ165	586818	6	40mm	3200N
MFZ220	586821	6	40mm	3600N
MFZ205	586820	6	40mm	3600N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

