

nVent CADDY piramide voor licht gebruik ondersteuningsset voor apparatuur, basis met 4 stijlen



De Vent CADDY Pyramid Light-Duty apparaatondersteuningsset biedt aannemers een snelle en eenvoudige manier om HVAC Mini Split-units op daken te installeren. Gebruik met Uitbreidingsset voor nVent CADDY Pyramid Light-Duty apparaatondersteuningsframe voor het koppelen van meerdere HVAC-units. Het unieke ontwerp van de bevestigingsklemmen/het frame zorgt voor een flexibelere en efficiëntere installatiemethode, waardoor aannemers tijd, geld en ruimte besparen.

KENMERKEN

Installatie van dit systeem kost 80% minder tijd dan bij gebruik van andere in de handel verkrijgbare varianten

Hoogte verstelbaar van 305 mm tot 457 mm , waardoor het gebruik van meerdere eenheden niet nodig is

Dankzij de grotere verstelbaarheid kunnen stangen flexibel worden verplaatst en kan de set naar behoefte worden verschoven

De uitbreidingsset maakt eindloze koppelingen mogelijk en biedt voormontagemogelijkheden

Verdeelt gelijkmatig de last en voorkomt beschadiging van het dakmembraan met nVent CADDY voeten van PEK-foam

Verdeelt gelijkmatig de last en voorkomt beschadiging van het dakmembraan met nVent CADDY voeten van PEK-foam

Thermisch verzinkte constructie en ijzerwaren bieden superieure corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Temperatuur	Hoogte (H)	Lengte (L)
PEKLD4	360530	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	-34.4 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1052mm

Table 2/3


Catalogusnummer	Artikelnummer	Post basis (A)	Vierkante buis (B)	Dwarsstang (C)	Breedte (W)	Oppervlak

PEKLD4	360530	152 mm x 4 pc	970.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.092m ²
--------	--------	---------------	------------------	---------------	--------	---------------------

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht van de eenheid	Ultieme statische belasting (F)	Veiligheidsfactor statische belasting
PEKLD4	360530	14.6 kg	1779N	3:01

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

