

nVent CADDY Pyramid-uitbreidingsframe voor lichtuitgevoerde apparatuursteunkit



Het uitbreidingsframe voor nVent CADDY Pyramid Light-Duty apparaatondersteuningsset biedt een efficiënte manier om units aan elkaar te koppelen. In combinatie met de nVent CADDY Pyramid Light-Duty apparaatondersteuningsset beschikken aannemers over een innovatief systeem dat snelle en eenvoudige installatie van HVAC Mini Split-units op daken mogelijk maakt. Om de productiviteit, besparingen en werkveiligheid verder te verhogen, kunt u ervoor kiezen om het systeem vooraf op te bouwen.

KENMERKEN

Installatie van dit systeem kost 80% minder tijd dan bij gebruik van andere in de handel verkrijgbare varianten

Hoogte verstelbaar van 305 mm tot 457 mm, waardoor het gebruik van meerdere eenheden niet nodig is

Dankzij de grotere verstelbaarheid kunnen stangen flexibel worden verplaatst en kan de set naar behoefte worden verschoven

De uitbreidingsset maakt eindloze koppelingen mogelijk en biedt voormontagemogelijkheden

De uitbreidingsset is 213 mm langer dan de set met vier stijlen, om onderhoud van gemonteerde apparatuur mogelijk te maken

Verdeelt gelijkmatig de last en voorkomt beschadiging van het dakmembraan dankzij nVent CADDY PEK-type, bevestigingsvoeten

Draagvermogen maakt het geschikt voor apparatuur met uiteenlopende vermogens/formaten

Thermisch verzinkte constructie en bevestigingsmiddelen bieden superieure corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooiën	Temperatuur	Hoogte (H)	Lengte (L)
PEKLDEF	360531	Staal	Hot-dip gegalvaniseerd	-34.4 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1265mm


Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Post basis (A)	Vierkante buis (B)	Dwarsstang (C)	Breedte (W)	Oppervlak
PEKLDEF	360531	152 mm x 2 pc	1224.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.046m ²

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht van de eenheid	Ultieme statische belasting (F)	Veiligheidsfactor statische belasting
PEKLDEF	360531	11.5 kg	1779N	3:01

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

