

# nVent CADDY Pyramid gereedschapsvrije ondersteuningsset voor kabelgoot



## KENMERKEN

Drukklemmen worden gemonteerd zonder gereedschap

Kunststof drukklemmen en basis zijn corrosievrij

Drukklemmen en montagegaten patroon en afmetingen gaan samen met de voornaamste geperforeerde kabelgoten

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

Extra drukklemmen zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing

Eenvoudig over te brengen naar het dak

## SPECIFICATIES

**Veiligheidsfactor statische belasting:** 3:01  
**Temperatuur:** -45 to 65 °C

Table 1/2


| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal | Lengte (L) | Breedte (W) | Hoogte (H) | Oppervlakte |
|-----------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
|-----------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|

|        |        |                                          |       |        |        |                      |
|--------|--------|------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|
| PTF6P  | 360518 | Polyethylene,<br>Polypropyleen,<br>Nylon | 196mm | 150 mm | 102 mm | 26452mm <sup>2</sup> |
| PTF10P | 360519 | Polyethylene,<br>Polypropyleen,<br>Nylon | 318mm | 201 mm | 102 mm | 59355mm <sup>2</sup> |
| PTF16P | 360522 | Polyethylene,<br>Polypropyleen,<br>Nylon | 480mm | 201 mm | 102 mm | 91613mm <sup>2</sup> |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Gewicht eenheid | Statische belasting |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| PTF6P           | 360518        | 0.3 kg          | 1330N               |
| PTF10P          | 360519        | 0.5 kg          | 4450N               |
| PTF16P          | 360522        | 1 kg            | 6670N               |

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

