

nVent CADDY piramide universele ondersteuning



KENMERKEN

Roestvrijstalen bevestigingsmoeren maken aangepaste methoden voor bevestiging aan de voetsteunen mogelijk, waaronder eenvoudige bevestiging van roestvrijstalen strut montage profielen, draadstangen of andere project-specifieke materialen

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing

PBU16 bevat twee vierkante uitsparingen die het toelaten een H frame ondersteuning te bouwen (305mm breed) doormiddel van strutprofielen

Voet is gemaakt van UV-bestendig thermoplastic materiaal

SPECIFICATIES

Veiligheidsfactor statische belasting: 3:01
Temperatuur: -45 to 65 °C

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Hoogte (H)	Breedte (W)
-----------------	---------------	-----------	---------------	---------------	------------	-------------

PBU6M	360495	Polyethylene, Polypropylene, Roestvrij staal 18-8 (en 1,4305)	140 mm	196 mm	102 mm	150 mm
PBU10M	360496	Polyethylene, Polypropylene, Roestvrij staal 18-8 (en 1,4305)	254 mm	318 mm	102 mm	201 mm
PBU16M	360497	Polyethylene, Polypropylene, Roestvrij staal 18-8 (en 1,4305)	406 mm	480 mm	102 mm	201 mm


Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Draadmaat (TS)	Aantal gaten	A	B	Oppervlak
PBU6M	360495	M10	3	114 mm	57 mm	26452mm ²
PBU10M	360496	M10	2	218 mm		59355mm ²
PBU16M	360497	M10	2	165 mm		91613mm ²

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
PBU6M	360495	1330N
PBU10M	360496	4450N
PBU16M	360497	6670N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

