

Bevestigingsschroef voor nVent-CADDY-stangvergrendeling



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor gebruik met beton en massieve baksteen

Geprefabriceerde modules kunnen gemakkelijk worden opgetild en op hun plaats worden vergrendeld, waardoor tijd en geld wordt bespaard

Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op de draadstang

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Maat stang (RS)	B	C	Lengte (L)	Diameter boorbit
CRLAM8EG	390009	8	32 mm	22 mm	72mm	8mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Maat stang(RS)	B	C	Lengte (L)	Diameter boorbit
CRLAM10EG	390010	10	32 mm	22 mm	72mm	8mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Boorgatdiepte	Statische belasting	Certificeringen
CRLAM8EG	390009	50mm	2900N	ITB
CRLAM10EG	390010	50mm	2900N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

