

Zelfsnijdende kabelbinder voor nVent-CADDY



De nVent CADDY zelfsnijdende kabelbinder is een veelzijdige, gereedschapsloze datacom-oplossing voor het bundelen van grote hoeveelheden kabels. Dit eenvoudige, maar innovatieve product heeft een ingebouwd snijmes dat zorgt voor een veilige bevestiging en een veilige en nette afwerking. De zelfsnijdende kabelbinder is gemaakt van duurzaam 6/6 nylon en heeft een robuuste treksterkte van 22 kg.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voorkomt het ontstaan van scherpe snijranden en beschermt de blootliggende huid tegen snijwonden tijdens de installatie

Aantrekken en draaien om te snijden, geen snijgereedschap nodig

Verschillende kleuren, waaronder een zwarte uitvoering met UV-bescherming om te voldoen aan specifieke eisen

Conform RoHS-richtlijn (beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Halogeenvrij

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275

SPECIFICATIES

Voldoet aan: IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Table 1/2



Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Kleur	Lengte (L)	Breedte (W)	Installatietemperatuur
CADTIESC8CNA P	601019	Nylon, Roestvrij staal 301 (en 1,4310)	Natuurlijk	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC11CN AP	601001	Nylon, Roestvrij staal 301 (en 1,4310)	Natuurlijk	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Kleur	Lengte (L)	Breedte (W)	Installatietemperatuur
CADTIESC14CBAP	601009	Nylon, Roestvrij staal 301 (en 1,4310)	Zwart	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC14CNAP	601010	Nylon, Roestvrij staal 301 (en 1,4310)	Natuurlijk	355.6mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC11CBAP	601000	Nylon, Roestvrij staal 301 (en 1,4310)	Zwart	279.4mm	4.32 mm	0 °C Min
CADTIESC8CBAP	601018	Nylon, Roestvrij staal 301 (en 1,4310)	Zwart	203.2mm	4.32 mm	0 °C Min

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Bedrijfstemperatuur
CADTIESC8CNAP	601019	-20 to 85 °C
CADTIESC11CNAP	601001	-20 to 85 °C
CADTIESC14CBAP	601009	-20 to 85 °C
CADTIESC14CNAP	601010	-20 to 85 °C
CADTIESC11CBAP	601000	-20 to 85 °C
CADTIESC8CBAP	601018	-20 to 85 °C

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

