

# nVent CADDY snelheidslink LD met haak



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde haak

De haak past in een hele reeks nVent CADDY bevestigingsklemmen

Bevestiging aan een constructie gebeurt eenvoudigweg door een lus te maken met de kabel omheen de aanwezige balken en de haak vervolgens aan de kabel in te haken

Eenvoudig te verwijderen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden

Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat

Stop de kabel door het montagegat en gebruik de haak als een eindstop

## SPECIFICATIES

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Diameter van de draadkabel:</b>            | 1.5 mm                          |
| <b>Veiligheidsfactor statische belasting:</b> | 5:01 uur                        |
| <b>Materiaal:</b>                             | Roestvrij staal 304 (en 1,4301) |

Table 1/1

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Lengte draadkabel | A | B | C | Statische belasting |
|-----------------|---------------|-------------------|---|---|---|---------------------|
|-----------------|---------------|-------------------|---|---|---|---------------------|

|           |        |     |         |         |        |      |
|-----------|--------|-----|---------|---------|--------|------|
| SLD15L2S  | 195935 | 2m  | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N |
| SLD15L5S  | 195940 | 5m  | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N |
| SLD15L10S | 195945 | 10m | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N |


**Breedte (W):** 12.7 mm

**Hoogte (H):** 19 mm

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Draad en voorgemonteerde haakeindfitting van roestvrij staal 316 (1,4401).

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

