

nVent CADDY Snelheidskoppeling SLDM met haak



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde haak

Uitermate geschikt voor lichte toepassingen zoals het bevestigen van verlichtingsarmaturen, luchtkanalen en andere

Compacte, discrete en esthetische kabelklem voor een minimale visuele impact

Sleutellose ontgrendeling voor hoogteregeling tijdens en na de montage

SPECIFICATIES

Diameter van de draadkabel:	1.5 mm
Veiligheidsfactor statische belasting:	5:01 uur
Voltooien:	Gegalvaniseerd
Materiaal:	Staal


Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte draadkabel	A	B	C	Statische belasting
-----------------	---------------	-------------------	---	---	---	---------------------

SLDM615L2	196029	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLDM615L1	196028	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Maat stang (RS): 6
Lengte (L): 7mm
Breedte (W): 9.2 mm
Hoogte (H): 24.5 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

