

nVent CADDY Speed Link SLDM met wisselen



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerd tuimelanker

Verankert zich in de montage gaten van een veelvoud van bouwelementen of apparaten

Ideaal voor het afhangen van verlichtingsarmaturen

Compacte, discrete en esthetische kabelklem voor een minimale visuele impact

Sleutellose ontgrendeling voor hoogteregeling tijdens en na de montage

SPECIFICATIES

Table 1/2




Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Diameter van de draadkabel	Lengte draadkabel	A
SLDM615L2T	196044	Staal	Gegalvaniseerd	1.5 mm	2m	39 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	Statische belasting
SLDM615L2T	196044	5 mm	195N

Maat stang (RS): 6
Lengte (L): 7mm
Breedte (W): 9.2 mm
Hoogte (H): 24.5 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

