

nVent CADDY snelheidsverbinding SLK met Drop wire Clip



KENMERKEN

Compleet systeem bevat kabel, kabelklem en voorgeassembleerde kabelclip met eindaansluiting voor horizontale overspanningen.

Kan worden gebruikt om installaties aan overspanningen te bevestigen of als tussenliggende steun om de doorbuiging en spanning van de overbrugging te verminderen

Kan eenvoudig op overbruggingen worden geklikt en wordt in gesloten positie vergrendeld

Gereedschapsvrije clip kan met de hand worden vergrendeld op de overbruggingskabel

SPECIFICATIES

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Diameter van de draadkabel	Lengte draadkabel	A
SLK15L1DW6	196830	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	1.5 mm	1m	70 mm
SLK15L2DW6	196831	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	1.5 mm	2m	70 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltoeien	Diameter vande draadkabel	Lengte draadkabel	A
SLK15L3DW6	196832	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	1.5 mm	3m	70 mm
SLK15L5DW6	196833	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	1.5 mm	5m	70 mm
SLK2L1DW6	196836	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	2 mm	1m	70 mm
SLK2L2DW6	196837	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	2 mm	2m	70 mm
SLK2L3DW6	196838	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	2 mm	3m	70 mm
SLK2L5DW6	196839	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	2 mm	5m	70 mm
SLK3L1DW6	196842	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	3 mm	1m	70 mm
SLK3L2DW6	196843	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	3 mm	2m	70 mm
SLK3L3DW6	196844	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	3 mm	3m	70 mm
SLK3L5DW6	196845	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Zinklegering	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	3 mm	5m	70 mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	C	Diameter (Ø)	Hoogte (H)
SLK15L1DW6	196830	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm


Catalogusnummer	Artikelnummer	B	C	Diameter (Ø)	Hoogte (H)
SLK15L2DW6	196831	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L3DW6	196832	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L5DW6	196833	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L1DW6	196836	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L2DW6	196837	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L3DW6	196838	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L5DW6	196839	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK3L1DW6	196842	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L2DW6	196843	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L3DW6	196844	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L5DW6	196845	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	Hoek (a)	Statische belasting
SLK15L1DW6	196830	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2DW6	196831	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3DW6	196832	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5DW6	196833	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L1DW6	196836	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2DW6	196837	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	Hoek (a)	Statische belasting
SLK2L3DW6	196838	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5DW6	196839	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L1DW6	196842	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L2DW6	196843	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L3DW6	196844	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L5DW6	196845	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

