

nVent CADDY snelheidsverbinding SLK met hamer-op flenskleem



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde verenstalen flensclip

Monteren met behulp van een hamer

Geschikt voor de meest gangbare stalen balken

SPECIFICATIES

Veiligheidsfactor statische belasting:	5:01 uur
Voltooien:	Gegalvaniseerd
Voldoet aan:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter van de draadkabel	Lengte draadkabel	Flensdikte (FT)	Statische belasting
SLK2L34H24	196535	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter vande draadkabel	Lengte draadkabel	Flensdikte (FT)	Statische belasting
SLK15L34H24	196506	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N
SLK15L34H58	196507	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H58	196536	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N


Dikte (T): 12.5 mm

Breedte (W): 19 mm

Hoogte (H): 55 mm

Hoek (a): 90 ° Max

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

