

nVent CADDY snelheidslink SLK met loop



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde kabellus

Eenvoudige en flexibele bevestigingsoplossing

Bevestiging aan een constructie door de kabel om de aanwezige balken en daarna door de kabellus te leiden

Ideaal voor montage aan stalen profielen of gordingen

Geschikt voor compacte ruimtes

Buis of ventilatiekanaal kunnen tevens afgehangen worden door ze rechtstreeks door de kabellus heen te leiden

SPECIFICATIES

Veiligheidsfactor statische belasting:	5:01 uur
Voltooiën:	Gegalvaniseerd
Voldoet aan:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter van de draadkabel	Lengte draadkabel	Lengte (L)	Hoogte (H)
-----------------	---------------	-----------	----------------------------	-------------------	------------	------------

SLK15L1LP	196601	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L1LPR2	196628	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LP	196514	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LPR2	196629	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LP	196515	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LPR2	196630	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L5LP	196516	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK15L7LP	196602	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	7m	101.6mm	55 mm
SLK2L10LP	196606	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	10m	101.6mm	55 mm
SLK2L1LP	196604	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK2L2LP	196543	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK2L3LP	196544	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK2L5LP	196545	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK3L10LP	196711	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3 mm	10m	101.6mm	62 mm
SLK3L2LP	196707	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3 mm	2m	101.6mm	62 mm

SLK3L3LP	196708	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3 mm	3m	101.6mm	62 mm
SLK3L5LP	196709	Steel, Polypropylene, Zinklegering	3 mm	5m	101.6mm	62 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	Hoek (a)	Statische belasting	Certificeringen
SLK15L1LP	196601	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L1LPR2	196628	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LP	196514	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L2LPR2	196629	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L3LP	196515	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L5LP	196516	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L7LP	196602	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L10LP	196606	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L1LP	196604	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L2LP	196543	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3LP	196544	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L5LP	196545	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK3L10LP	196711	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2LP	196707	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	Hoek (a)	Statische belasting	Certificeringen
SLK3L3LP	196708	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5LP	196709	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

