

# Kit met SLK-plunjer voor snelheidskoppeling van nVent



## KENMERKEN

De set omvat een spoel nVent CADDY Speed Link-staaldraad en nVent CADDY Speed Link SLK-kabelklemmen

Kabelhaspel en kabelklemmen zijn samen verpakt met het oog op een eenvoudiger transport naar de werkplek en minder benodigde voorraadruimte

Handige verpakking laat toe om de gewenste kabellengte van de spoel te rollen en af te knippen, zonder hiervoor de spoel uit de doos te moeten halen

Ideaal voor werkzaamheden met variërende kabellengten

Stalen kabel van luchtvaart kwaliteit, samengesteld uit zeven bundels van zeven strengen

Unieke "Duw / trek", sleutellose ontgrendeling maakt bijstellen eenvoudig en snel

De kabelklem is compact en discreet

Een montagehoek van 90 graden zorgt ervoor dat het slot tot vlak tegen het gedragen object kan geschoven worden

Het ontgrendelingssysteem is eenvoudig hanteerbaar, zelfs met handschoenen

De dubbele cilinder met vergrendeling in beide richtingen maakt instellen veel gemakkelijker

## SPECIFICATIES

**Voltooien:** Gegalvaniseerd

**Materiaal:** Staal

Table 1/1

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Diameter van de draadkabel | Lengte | Aantal vergrendelinrichtingen |
|-----------------|---------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
|-----------------|---------------|----------------------------|--------|-------------------------------|

|               |        |        |      |     |
|---------------|--------|--------|------|-----|
| SLK15L500PACK | 196045 | 1.5 mm | 150m | 100 |
| SLK15L50MPACK | 196046 | 1.5 mm | 50m  | 25  |
| SLK2L100PACK  | 196047 | 2 mm   | 100m | 50  |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
 optie 1 – Klantenservice  
 optie 2 – Technische  
 ondersteuning

### Europa

Nederland:  
 +31 800-0200135  
 Frankrijk:  
 +33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
 800 1890272  
 andere landen:  
 +31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

