

nVent CADDY snelheidsverbinding SLK met tapeind met schroefdraad



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde schroefdraad aansluiting

Voor directe bevestiging aan ankers of objecten met een getapt gat

Voor bevestiging aan objecten met een getapt gat, lichte verlichtingsarmaturen, ventilatie kanalen of uithangborden

SPECIFICATIES

Veiligheidsfactor statische belasting:	5:01 uur
Voltooien:	Gegalvaniseerd
Voldoet aan:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter van de draadkabel	Lengte draadkabel	Maat stang (RS)	Schroeflengte (L)
SLK15L1SEM6	196564	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	1m	6	25mm


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Diameter vande draadkabel	Lengte draadkabel	Maat stang(RS)	Schroeflengte (L)
SLK15L1SEM8	196565	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	1m	8	45mm
SLK15L2SEM6	196566	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	2m	6	25mm
SLK15L2SEM8	196567	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	2m	8	45mm
SLK15L3SEM6	196568	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	3m	6	25mm
SLK15L3SEM8	196570	Steel, Polypropylene, Zinklegering	1.5 mm	3m	8	45mm
SLK2L2SEM8	196559	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	2m	8	45mm
SLK2L3SEM8	196561	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	3m	8	45mm
SLK2L5SEM6	196562	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	5m	6	25mm
SLK2L5SEM8	196563	Steel, Polypropylene, Zinklegering	2 mm	5m	8	45mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Dikte (T)	Hoek (a)	Statische belasting
SLK15L1SEM6	196564	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM8	196565	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM8	196567	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Dikte (T)	Hoek (a)	Statische belasting
SLK15L3SEM8	196570	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2SEM8	196559	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM8	196563	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

