


nVent CADDY Speed Link SLK met Y-Toggle



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en 2 voorgemonteerde tuimelankers

Verankert zich in de montage gaten van een veelvoud van bouwelementen of apparaten

Ideaal voor het afhangen van verlichtingsarmaturen

SPECIFICATIES

Diameter van de draadkabel:	1.5 mm
Veiligheidsfactor statische belasting:	5:01 uur
Voltooien:	Gegalvaniseerd
Voldoet aan:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Lengte draadkabel	Y-lengte draadkabel (YL)	A	B
SLK15Y300L3R 2	196648	Steel, Zinklegering, Polypropylene	3m	0.3m	39 mm	5 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Lengte draadkabel	Y-lengte draadkabel(YL)	A	B
SLK15Y500L3	196528	Steel, Zinklegering, Polypropylene	3m	0.5m	39 mm	5 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
SLK15Y300L3R2	196648	195N
SLK15Y500L3	196528	195N


Dikte (T): 12.5 mm

Breedte (W): 19 mm

Hoogte (H): 55 mm

Hoek (a): 90 ° Max

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

