

nVent CADDY Speed Link SLS met warmdakplaat haak



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde damwandhaak

Voor snelle en eenvoudige bevestiging aan stalen dakplaten

Verend uiteinde van de haak klikt vast in het montagegat

Het innovatieve ontwerp beschermt de kabel tegen de scherpe rand van het montagegat en minimaliseert de kans op beschadiging

Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap

Kan in strut montageprofielen worden geïnstalleerd zonder dat vingers of gereedschappen in het profiel hoeven te worden ingebracht

SPECIFICATIES

Diameter staalkabel:	2 mm
Veiligheidsfactor statische belasting:	5:1
Afwerking:	Elektrolytisch verzinkt
Voldoet aan:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Lengte staalkabel	Dikte dakplaat	A	Gatgrootte 1 (HS1)
SLS2L3DH	196753	Steel, Zinklegering, Polypropylene	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLS2L5DH	196754	Steel, Zinklegering, Polypropylene	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
SLS2L3DH	196753	270N
SLS2L5DH	196754	270N

Sleufgrootte (SS):	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
Gatgrootte 2 (HS2):	8 - 10 mm
Breedte (W):	16 mm
Hoogte 2 (H2):	46.5mm
Hoogte 1 (H1):	53mm
Schroefdraadmaat (TS):	M8
Dikte (T):	4 mm Max

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


Het vergrendelingsapparaat van 2 mm is compatibel met C-profielen van het type E0 en E0L.

Totale belasting per kabel op een meervoudige trapeze mag de statische belasting niet overschrijden.

De opgegeven belasting is enkel van toepassing indien tevens het draagvermogen van de dakplaat voldoet.

Controleer bij de fabrikant de aanbevolen belastingcapaciteit.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

