

nVent CADDY snelheidslink SLS met haak



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgesmonteerde haak

De haak past in een hele reeks nVent CADDY bevestigingsklemmen

Bevestiging aan een constructie gebeurt eenvoudigweg door een lus te maken met de kabel omheen de aanwezige balken en de haak vervolgens aan de kabel in te haken

Eenvoudig te verwijderen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden

Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat

Stop de kabel door het montagegat en gebruik de haak als een eindstop

Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap

Kan in strut montageprofielen worden geïnstalleerd zonder dat vingers of gereedschappen in het profiel hoeven te worden ingebracht

SPECIFICATIES

Veiligheidsfactor statische belasting:	5:01 uur
Voltooien:	Gegalvaniseerd
Materiaal:	Staal;Zinklegering;Polypropyleen
Voldoet aan:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter van de draadkabel	Lengte draadkabel	A	B	C
SLS2L2	196742	2 mm	2m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS2L10	196746	2 mm	10m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS3L5	196750	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L2	196748	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L3	196749	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L10	196752	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte 1 (H1)	Hoogte 2 (H2)	Draadmaat (TS)	Breedte (W)	Grootte van het gat (HS)
SLS2L2	196742	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L10	196746	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS3L5	196750	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L2	196748	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L3	196749	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L10	196752	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Sleufgrootte (SS)	Dikte (T)	Statische belasting
SLS2L2	196742	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L10	196746	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS3L5	196750	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Sleufgrootte (SS)	Dikte (T)	Statische belasting
SLS3L2	196748	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L3	196749	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L10	196752	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

De 3 mm kabelklem is compatibel met C-profielen van het type E1, E2, E2L, E3, E4, E5, stutprofiel type C, gegroefd, stutprofiel type A, gegroefd, stutprofiel type AS, geperforeerd, stutprofiel type CC, gegroefd, stutprofiel type AA, gegroefd.

Totale belasting per kabel op een meervoudige trapeze mag de statische belasting niet overschrijden.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

