

nVent CADDY snelheidsverbinding Y-haak met oogje verlengstuk



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Dubbele haak bied een eenvoudige bevestigingsmogelijkheid aan kabelgoot, draadgoot of verlichtingsarmaturen

Geriefelijk design laat toe dat een haak wordt losgekoppeld om bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden toe te laten, of om kabels in de kabelgoot te leggen

Y design draagt zorg voor een hogere stabiliteit

Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooiën	Veiligheidsfact or statische belasting	Diameter van de draadkabel	Y-lengte draadkabel (YL)
SLD2YH500	196015	Staal	Gegalvaniseerd	5:01 uur	2 mm	0.5m


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	C	Statische belasting
SLD2YH500	196015	58.4 mm	22.9 mm	6 mm	440N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

nVent CADDY Speed Link kabelklem niet inbegrepen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTÉ

